

### Ventilazione di colonna

Aeratori per colonne di ventilazione

### Guida alla scelta dei prodotti per la ventilazione della colonna di scarico

### Prodotti per la Ventilazione della colonna di scarico


- ARIO
- Aeratore a membrana
- Testata esalatrice
- Valvola antisvuotamento sifoni bagno/cucina vedi Listino Nicoll "Dispositivi e soluzioni speciali" (pag. 436)


#### A cosa servono:

- Eliminare i cattivi odori, evitare svuotamento dei sifoni
- Diminuire la rumorosità di scarico
- Migliorare la portata
- Favorire il buon svuotamento dell'impianto

#### Norme di riferimento:

EN 12056 Dimensionamento dell'impianto EN 12380 Norma di prodotto





## Ario la valvola a immissione aria

### La nuova valvola a immissione aria Bella e affidabile:

abbatte i costi di posa garantisce la ventilazione primaria elimina definitivamente i cattivi odori

Imprese ed architetti richiedono sempre più frequentemente di interrompere la colonna sotto al solaio per:

- Rendere abitabile la mansarda
- Evitare attraversamenti del tetto eliminando i rischi di infiltrazioni d'acqua
- Ridurre i costi di posa
- Migliorare l'estetica
- Abbattere definitivamente i cattivi odori provenienti dalla testa di colonna

ARIO è stato progettato per essere conforme alla norma EN 12380.

# Valvola

### Valvola attivata



normalmente chiusa

Il piattello interno impedisce l'uscita dei cattivi odori dalla colonna di scarico.



In caso di depressione in colonna il piattello spostandosi permette l'immissione di aria in colonna, così da evitare lo svuotamento dei sifoni.

### Benefici del prodotto


- Idoneo a montaggio interno ed esterno
- Si può installare su impianti esistenti
- Insensibile al vento
- Multidiametro (ø 75 ÷ 110)
- Si può montare anche a soffitto o inclinato (Affidabilità garantita dal sistema a molla)
- Meccanismo a scomparsa, ma estraibile (Garantisce l'ispezionabilità della condotta)
- Possibilità di creare gamma placche aftermarket (Colore, design, personalizzazione)
- Materiale inalterabile nel tempo
- Testato su colonne di scarico











### **Ario** Valvola immissione aria



Dim.	Codice	Ød	S	S1	lmb.	Colore	Note
146,6 x 146,6	169000W	75	20	12,8	1/306		guarnizione inclusa
146,6 x 146,6	1690007	75	20	12,8	1/306		guarnizione inclusa
146,6 x 146,6	169000D*	75	20	12,8	9	Hote	guarnizione inclusa

<sup>\*</sup> su richiesta per minimi quantitativi


#### Prestazioni di Ario secondo la EN 12380

- Prodotto a marchio ■ Designazione: A II
- Capacità del flusso d'aria: 14 l/s
- Tenuta all'aria provata a: 10 KPa
- Intervallo di temperatura: da 0°C a 60°C


■ Efficacia a temperatura sotto zero: NPD



Ristrutturazione posizionabile ovunque nell'area bagno. Evita ingenti lavori per la creazione di colonne di ventilazione



### Universale, adattabile per i diametri da Ø 75 a Ø 110



### \*Personalizzazioni

A richiesta è possibile personalizzare la placca Placca verniciabile







### Aeratore a membrana

### Ventilazione delle reti di scarico all'interno degli edifici

La realizzazione degli impianti di scarico comporta necessariamente la realizzazione di sistemi di ventilazione in grado di poter garantire un equilibrio fisico fra i flussi.


La soluzione tipica è la "ventilazione primaria" (vd immagine sottostante) ottenuta prolungando la colonna di scarico sino all'esterno del tetto dell'edificio. La colonna di scarico nella parte superiore diventa quindi un esalatore, costituendo proprio la "ventilazione primaria". Deve essere evidenziato che negli edifici alti e nelle reti di scarico molto lunghe, la sola esalazione è insufficiente; infatti, durante lo scarico del liquame, con effetto pistone, si crea a monte del pistone una pressurizzazione e a valle un'aspirazione. In seguito a ciò avvengono due fenomeni contrari: il "sifonaggio per aspirazione" sui piani sovrastanti con conseguente possibile "risucchio" e svuotamento dei sifoni e il "sifonaggio per pressurizzazione" nei piani inferiori con gorgogliamento dell'aria spinta attraverso i sifoni. In entrambi i casi si hanno rumorosità ed emissione di gas maleodoranti nell'ambiente che vanno direttamente ad

incidere della qualità dell'aria all'interno degli ambienti.


Con il sistema della "ventilazione secondaria" (vd immagini sottostanti) si realizza l'allaccio di tutti gli apparecchi sanitari con la colonna di ventilazione. E' un sistema complesso, attuabile solo con colonna e apparecchi sulla stessa parete e per tale motivo si può ricorrere alla "ventilazione parallela", affiancando alla colonna di scarico una colonna di "ventilazione parallela", che può essere "diretta" o "indiretta". Nel primo caso, la colonna di ventilazione è collocata vicino alla colonna di scarico e collegata a questa ad ogni piano. Nel secondo caso, la colonna di ventilazione, sempre collegata allo scarico ad ogni piano, è posizionata presso l'apparecchio sanitario più lontano dalla colonna di scarico, specie se questo dista oltre 4 m dallo scarico.

Le soluzioni Nicoll rappresentano un'efficace e performante soluzione al problema della ventilazione primaria e secondaria delle reti di scarico garantendo alte prestazioni, comfort acustico e termico e design all'interno degli edifici.

### Ventilazione primaria




#### Ventilazione secondaria



### Esempio dei rumori più comuni












Ø D	Ød	Codice	lmb.	Altezza (H)	Lunghezza (L)
50	40	WAM5403	1	105	86
110	100	WAM1103	1	190	147

#### Benefici del prodotto

- Possibilità di combinare la ventilazione con l'ispezionabilità
- Alta resistenza al gelo anche in caso di installazioni sottotetto (-20°C / +60°C)
- Capacità di evacuazione superiore agli standard di mercato (11 L/s e 43 L/s)
- Prodotto certificato secondo la norma EN 12380 e fornito completo di marcatura CE
- Classificazione in classe A1 secondo la normativa EN 13501 ovvero è un "prodotto che non contribuirà mai in nessun caso allo sviluppo dell'incendio"
- Membrana in materiale progettato per impedire la proliferazione di batteri e per resistere ad una pressione variabile da 30 fino a 10.000 Pa
- Forma progettata per essere collocato negli angoli (sottolavello o sottotetto) e per effettuare manutenzioni/ispezioni
- Ideale per l'eliminazione di rumori negli scarichi (gorgoglii) e per eliminare infiltrazioni e dispersioni termiche nei sistemi di ventilazione primaria e secondaria
- Garanzia a vita del sistema grazie all'utilizzo di materiali performanti a lungo termine
- Design accattivante anche per installazioni a vista
- Possibilità di utilizzo in abbinamento con maceratori e stazioni di sollevamento








#### Aeratore a membrana


Ø M - F	Codice	lmb.	Н
40 - 32	WAM430M	1	68
63 - 50	WAM650M	1	84
80 - 75	WAM870M	1	97
110 - 100	WAM110M	1	132

#### **Funzionamento**

I nostri aeratori hanno la particolarità di avere al loro interno una membrana elastomerica la cui parte superiore è in contatto con l'aria della calata, mentre quella inferiore lo è con l'aria ambiente. La membrana assicura la tenuta stagna degli odori provenienti dall'interno della calata ed al contempo una perfetta aerazione.

La tenuta viene aumentata in caso di sovrapressione interna (A); invece durante lo scarico, la depressione che si esercita a valle solleva la membrana e procura l'aria necessaria per evitare lo svuotamento dei sifoni degli apparecchi sanitari (B).





Si pone l'areatore in verticale per semplice incollaggio sulla canalizzazione.



Esempio di posa su grossi diametri



Esempio di posa su piccoli diametri



### Cappuccio di ventilazione

Ø	Codice	lmb.	
32	CPV3200	80	
40	CPV4000	70	
50	CPV5000	35	
63	CPV6300	30	
75	CPV7500	20	
80	CPV8000	20	
90	CPV9000	20	
100	CPV1000	32	
110	CPV1100	16	
125	CPV1200	16	
140	CPV1400	14	
160	CPV1600	15	
200	CPV2000	10	

Colore: ardesia



### Cappuccio di ventilazione con "zanzariera" Ø 32/40

Ø	Codice	lmb.	
32/40	CPVR300	10	



### Testata esalatrice in PP (completa di collare scorrevole)

Ø	Codice	lmb.	L	Materiale
50	Z7950PP	10	800 versione lunga	PP
75	Z7975PP	5	800 versione lunga	PP
110	Z7911PP	5/45	800 versione lunga	PP
50	Z8050PP	20	280 versione corta	
75	Z8075PP	10	280 versione corta	
110	Z8011PP	10	280 versione corta	